FABORY

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Sin revestimiento 4.8 M3X40

Artículo No.	24519.030.040
Marca	-
UBB	500649339016
UNSPSC	31161504
EAN	8717077264885
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	40 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
DIN	84
NEN	≈1602

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	5.5
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2
L (mm)	40
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.85

Diseño técnico