

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero Sin revestimiento 4.8 M5X80



| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 24519.050.080 |
| Marca | - |
| UBB | 500649342713 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8717077265257 |
| Env. de 200 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro | M5 |
| Longitud | 80 mm |
| Clase | 4.8 |
| Características de conducción | Ranura |
| Forma de la cabeza | Cabeza cilíndrica |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Sin revestimiento |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|------|-----------|
| NEN | ≈1602 |
| ISO | ≈1207 |
| BS | ≈4183 |
| DIN | 84 |
| NF | ≈E25-127 |
| ASME | ≈B18.6.7M |

Especificación técnica

| | |
|----------------------|-----|
| d-D | M5 |
| Thread length (min.) | 38 |
| dk (max.) | 8.5 |
| Rosca total C ≤ | 40 |
| k (max.) | 3.3 |
| L (mm) | 80 |
| n | 1.2 |
| P | 0.8 |
| t (min.) | 1.3 |

Diseño técnico