

## Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M10X45



Artículo No.	24520.100.045
Marca	-
UBB	950353507193
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631411
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	45 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ISO	≈1207

### Especificación técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	45
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

### Diseño técnico