

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M4X20



Artículo No.	24540.040.020
Marca	-
UBB	950353134022
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633248
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	20 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	20
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Diseño técnico

