

## Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M4X60



Artículo No.	24540.040.060
Marca	-
UBB	950353134774
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633323
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	60 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183

### Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	60
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

### Diseño técnico

