

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M5X25



Artículo No.	24540.050.025
Marca	-
UBB	950353135763
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633453
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	25 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Diseño técnico

