

## Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M16X80



Artículo No.	24540.160.080
Marca	-
UBB	950353142447
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634375
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	80 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963

### Especificación técnica

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Rosca total C ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	80
n	5
P	2
t (min.)	3.2

### Diseño técnico

