



Tornillo cabeza avellanada, ranura iso 2009 ISO 2009 Acero Sin revestimiento 4.8 M5X20

Artículo No.	24545.050.020
Marca	-
UBB	500651034885
UNSPSC	31162400
EAN	8717077318007
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	20 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	2009
-----	------

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	9.3
Rosca total C ≤	45
k (max.)	2.7
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Diseño técnico

