



Tornillo cabeza avellanada, ranura iso 2009 ISO 2009 Acero Sin revestimiento 4.8 M5X30

Artículo No.	24545.050.030
Marca	-
UBB	500651035049
UNSPSC	31162400
EAN	8717077318021
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	30 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	2009
-----	------

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	9.3
Rosca total C ≤	45
k (max.)	2.7
L (mm)	30
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Diseño técnico

