

## Tornillo cabeza avellanada, ranura iso 2009 ISO 2009 Acero Sin revestimiento 4.8 M6X16



Artículo No.	24545.060.016
Marca	-
UBB	500651035791
UNSPSC	31162400
EAN	8717077318090
Env. de 1000	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	16 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	2009
-----	------

### Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	11.3
Rosca total C ≤	45
k (max.)	3.3
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

### Diseño técnico

