



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M6X16

Artículo No.	24560.060.016
Marca	-
UBB	950353146083
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635020
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	16 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Diseño técnico

