



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M6X30

Artículo No.	24560.060.030
Marca	-
UBB	950353146323
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635051
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	30 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	30
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Diseño técnico

