

## Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M6X60



Artículo No.	24560.060.060
Marca	-
UBB	950353765999
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635099
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M6
Anchura (L) (mm)	60
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

ISO	2009
NF	E25-123
DIN	963 A
BS	4183
ASME	B18.6.7M

### Especificación técnica

$d_k$	11
Rosca total $C \leq$	35
k (max.)	3
n	1.6
P	1

### Diseño técnico

