

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M4X10



Artículo No.	24565.040.010
Marca	-
UBB	950353621697
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635334
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	10 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Diseño técnico

