



## Tornillo cabeza oval doble NF ≈E25-129 Acero Cincado 4.8 M5X10

Artículo No.	24650.050.010
Marca	-
UBB	950353156397
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638465
Env. de 1000	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	10 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

NF	≈E25-129
----	----------

### Especificación técnica

d-D	M5
dk (max.)	12
k (max.)	4
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8

### Diseño técnico

