

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M2,5X14

Artículo No.	24660.025.014
Marca	-
UBB	500645200543
UNSPSC	31161504
EAN	8717077070684
Env. de 2000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2.5
Longitud	14 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	paquete grande

Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

Especificación técnica

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	5
Rosca total C ≤	20
k	2
L (mm)	14
Nr. ranura	1
P	0.45

Diseño técnico

