



Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN ≈7985 Acero Cincado 4.8 M5X18

Artículo No.	24663.050.018
Marca	-
UBB	500651053190
UNSPSC	31162400
EAN	8717077319776
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	18 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	≈7985
ISO	≈14583

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	28
k	3.8
L (mm)	18
P	0.8
Llave de vaso	25

Diseño técnico

