



Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN 7985-TX Acero Cincado 4.8 M6X20

Artículo No.	24663.060.020
Marca	-
UBB	500651053844
UNSPSC	31162400
EAN	8717077319844
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	20 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈14583
DIN	≈7985

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Rosca total C ≤	35
k	4.6
L (mm)	20
P	1
Llave de vaso	30

Diseño técnico

