

## Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M3X12



Artículo No.	24810.030.012
Marca	-
UBB	950353175108
UNSPSC	31161504
EAN	8715492644831
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M3
Anchura (L) (mm)	12
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

DIN	7985-H
ISO	7045-H

### Especificación técnica

Thread length (min.)	19
$d_k$ (max.)	6
Rosca total $C \leq$	20
k	2.4
Nr. ranura	1
P	0.50

### Diseño técnico

