

## Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M4X6

Artículo No.	24810.040.006
Marca	-
UBB	950353681253
UNSPSC	31161504
EAN	8715492644886
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	6 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

### Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Rosca total C ≤	25
k	3.1
L (mm)	6
Nr. ranura	2
P	0.7

### Diseño técnico

