

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M4X10

Artículo No.	24810.040.010
Marca	-
UBB	950353175777
UNSPSC	31161504
EAN	8715492644909
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	10 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Rosca total C ≤	25
k	3.1
L (mm)	10
Nr. ranura	2
P	0.7

Diseño técnico

