

Tornillo cabeza cilíndrica cruciforme DIN 7985-Z Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M2X12

Artículo No.	24812.020.012
Marca	-
UBB	500668239444
UNSPSC	31161504
EAN	8712423040618
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2
Longitud	12 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

Especificación técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Rosca total C ≤	18
k	1.6
L (mm)	12
Nr. ranura	1
P	0.4

Diseño técnico

