



Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M8X40

Artículo No.	24862.080.040
Marca	-
UBB	950353758804
UNSPSC	31161504
EAN	8715493594029
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M8
Anchura (L) (mm)	40
Clase	4.8
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

Normas

NF	E25-129
----	---------

Especificación técnica

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	20
Rosca total $C \leq$	60
k (max.)	4.4
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Diseño técnico

