



## Tornillo cabeza cilíndrica con ranura Acero Cincado M8X50

Artículo No.	24865.080.050
Marca	-
UBB	500651059395
UNSPSC	31162400
EAN	8717077320390
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	50 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

### Especificación técnica

d-D	M8
dk (max.)	20
k (max.)	4.5
L (mm)	50
n	2.31
P	1.5
t (min.)	2

### Diseño técnico

