



Tornillo cabeza cilíndrica con ranura Acero Cincado M8X55

| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 24865.080.055 |
| Marca | - |
| UBB | 500651059478 |
| UNSPSC | 31162400 |
| EAN | 8717077320406 |
| Env. de 200 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro | M8 |
| Longitud | 55 mm |
| Características de conducción | Ranura |
| Forma de la cabeza | Cabeza redondeada |
| Material | Acero |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Cincado |
| Rosca | Métrica |

Normas

Especificación técnica

| | |
|-----------|------|
| d-D | M8 |
| dk (max.) | 20 |
| k (max.) | 4.5 |
| L (mm) | 55 |
| n | 2.31 |
| P | 1.5 |
| t (min.) | 2 |

Diseño técnico

