



Tornillo autorroscante cabeza avellanada abombada con ranura DIN 7973 C Acero Niquelado ST2,9X19MM

Artículo No.	26040.029.019
Marca	-
UBB	950352051607
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651341
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.9 mm
Longitud	19 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Autorroscante

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

DIN	7973 C
BS	4174
ISO	1483 C
NF	E25-661 C

Especificación técnica

D (mm)	2.9
dk	5.5
f ≈	0.9
k ≈	1.7
L (mm)	19
n	0.8

Diseño técnico

