



Tornillo autorroscante cabeza hexagonal sin punta DIN 7976 F Acero Cincado ST4,2X25MM

Artículo No.	26180.042.025
Marca	-
UBB	500645230250
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064522
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.2 mm
Longitud	25 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante
Info	sin punta

Normas

ASME	≈B18.6.5M-B
DIN	7976 F
NF	≈E25-662 F
ISO	≈1479 F
BS	≈4174-B

Especificación técnica

D (mm)	4.2
k	2.8
L (mm)	25
P	1.4
s	7

Diseño técnico

