



Tornillo autorroscante cabeza hexagonal sin punta DIN 7976 F Acero Cincado ST8(7,9)X25MM

Artículo No.	26180.079.025
Marca	-
UBB	950352064162
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652799
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	8 mm
Longitud	25 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante
Info	sin punta

Normas

BS	≈4174-B
NF	≈E25-662 F
ISO	≈1479 F
DIN	7976 F
ASME	≈B18.6.5M-B

Especificación técnica

D (mm)	8
k	5.8
L (mm)	25
P	2.1
s	13

Diseño técnico

