



## Cross recessed pan head tapping screw with flat end Phillips DIN 7981 F-H Acero Niquelado ST2,9X8MM

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 26300.029.008          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 950352082891           |
| UNSPSC       | 31161507               |
| EAN          | 8715492654267          |
| Env. de 2000 | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | 2.9 mm            |
| Longitud                      | 8 mm              |
| Características de conducción | Phillips          |
| Forma de la cabeza            | Cabeza cilíndrica |
| Material                      | Acero             |
| Tratamiento de superficie     | Niquelado         |
| Rosca                         | Autorroscante     |

### Normas

|      |             |
|------|-------------|
| ISO  | ≈7049 F     |
| NF   | ≈E25-658 F  |
| ASME | ≈B18.6.5M-B |
| BS   | ≈4174-B     |
| DIN  | 7981 F      |

### Especificación técnica

|            |     |
|------------|-----|
| D (mm)     | 2.9 |
| dk (max.)  | 5.6 |
| k          | 2.2 |
| L (mm)     | 8   |
| Nr. ranura | 1   |
| P          | 1.1 |

### Diseño técnico

