

## Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica cruciforme DIN 7981 C-Z Acero Cincado pasivado a negro ST5,5X19MM



Artículo No. 26404.055.019

Marca -

UBB 500687133255

UNSPSC 31161507

EAN 8717077788091

Env. de 1000 Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	5.5 mm
Longitud	19 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Autorroscante

### Normas

ISO	7049 CZ
DIN	7981 CZ
ASME	B18.6.4
NF	E25-658 C

### Especificación técnica

D (mm)	5.5
dk	10.8
k	3.95
L (mm)	19
Nr. ranura	3
P	1.8

### Diseño técnico

