



Tornillo cabeza cilíndrica hexalobular ISO 14585 C Acero Cincado ST4,8X32MM

Artículo No.	26501.048.032
Marca	-
UBB	500645234054
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064904
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	32 mm
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14585 C
-----	---------

Especificación técnica

D (mm)	4.8
dk (max.)	9.5
k (max.)	3.7
L (mm)	32
P	1.6
Llave de vaso	25

Diseño técnico

