

## Tornillo autorroscante cabeza avellanada con ranura DIN 7972 C Acero Cincado ST3,5X9,5MM



Artículo No.	26620.035.009
Marca	-
UBB	950352093609
UNSPSC	31161507
EAN	8715492942173
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	3.5 mm
Longitud	9.5 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

NF	E25-660 C
ISO	1482 C
DIN	7972 C
BS	4174

### Especificación técnica

D (mm)	3.5
dk	6.8
k ≈	2.1
L (mm)	9.5
n	1
P	1.3

### Diseño técnico

