

Tornillo autorroscante cabeza avellanada con ranura DIN 7972 C Acero Cincado ST3,5X38MM



Artículo No.	26620.035.038
Marca	-
UBB	500654310209
UNSPSC	31161507
EAN	8712423009066
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.5 mm
Longitud	38 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

DIN	7972 C
NF	E25-660 C
ISO	1482 C
BS	4174

Especificación técnica

D (mm)	3.5
dk	6.8
k ≈	2.1
L (mm)	38
n	1
P	1.3

Diseño técnico

