



Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Pozidriv DIN 7981 C-Z Acero Cincado ST4,8X57MM

Artículo No.	26760.048.057
Marca	-
UBB	500654311603
UNSPSC	31161507
EAN	8712423009202
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	57 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

DIN	7981 CZ
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CZ
NF	E25-658 C

Especificación técnica

D (mm)	4.8
dk	9.5
k	3.55
L (mm)	57
Nr. ranura	2
P	1.6

Diseño técnico

