



Metabo Cordless Martillo combinado KHA 18 LTX BODY

Artículo No.	2L151927
Marca	-
UBB	500658510374
UNSPSC	27112700
EAN	4007430287311
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Tensión nominal	18
Inserción de la herramienta	Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero	13
Diámetro de perforación en madera	25
Número máx. de carreras	4000
Velocidad de rotación en vacío	0 - 1100
Con cargador de baterías	No

Normas