

Swiss Tech Fresa de ranurar 3 cuchillas DIN 6535 HA Short Carbide TiALN 6,0MM



Artículo No.	2U307908
Marca	-
UBB	500649930533
UNSPSC	27110000
EAN	5036140199903
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud de flauta	16
Número de flautas	3
Tolerancia del diámetro de ajuste	h6
suministro de refrigerante	externo
diámetro de corte	6
tipo de agujero	Corte de centro
tipo de alcance	alcance estándar
dirección de la hélice	derecho
Tolerancia del diámetro de corte	h10
Número de extremos de corte	1
Tipo de fresa	Fresa ranura
Dirección de corte	Derecha
tipo	Helical
Largura total	50
Tamaño del vástago (mm)	6

Normas

DIN	6535 HA
-----	---------