

## MaxxFast Tornillo universal para madera cabeza avellanada cruciforme Pozidriv Acero Cincado pasivado amarillo 6X110MM (73)



Artículo No.	30005.060.110
Marca	-
UBB	500512203877
UNSPSC	31161508
EAN	8715494285087
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	6 mm
Longitud	110 mm
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Info	Solo cajas completas. F = 9mm sólo si $\geq 40$ mm. Los diámetros 3 y 3,5 no son aptos para las uniones estructurales de madera y por lo tanto no tienen la marca CE.

### Normas

### Especificación técnica

D (mm)	6
dk	12
F	9

### Diseño técnico

k	6.3
L (mm)	110
Nr. ranura	3
S	73

