

OMNI Remaxche cabeza abombada Aluminio AlMg 3 / Acero inoxidable A2 4,0X12MM



Artículo No.	34190.040.012
Marca	-
UBB	950369063454
UNSPSC	31162201
EAN	8715493364035
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4 mm
Longitud	12 mm
Material del mandril	Acero inoxidable
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material body/mandrel	Aluminio AlMg 3 / Acero inoxidable A2
Tipo de tuercas de remachar	Open

Normas

Especificación técnica

D (mm)	4
Agujero $\varnothing$	4.1
Gama de apriete	7.0-9.0
k	1
L (mm)	12
$\varnothing dk$	8

Diseño técnico

