


## Pasador cilíndrico con rosca exterior din 258 DIN 258 Acero de corte Sin revestimiento M5X50



Artículo No.	39015.050.050
Marca	-
UBB	500651120007
UNSPSC	31162400
EAN	8717077326460
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Material	Acero de corte
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

### Normas

DIN	258
-----	-----

### Especificación técnica

b	14
d-D	M5
d2 (max.)	5.5
d3	5
L1	50
L2	25

### Diseño técnico

