


Pasador cilíndrico con rosca exterior din 258 DIN 258 Acero de corte Sin revestimiento M8X60



Artículo No.	39015.080.060
Marca	-
UBB	500651120676
UNSPSC	31162400
EAN	8717077326521
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M8
Material (largo)	Acero de corte
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
d ₁	M8
L ₁	60

Normas

DIN	258
-----	-----

Especificación técnica

b	22
Diámetro (d-D)	M8
d ₂ (max.)	8.8
d ₃	M8
L ₂	40

Diseño técnico

