

## Pasador m6 DIN 7 Acero de corte 16X36MM



Artículo No.	39070.160.036
Marca	-
UBB	500644922709
UNSPSC	31163203
EAN	8717077041691
Env. de 25	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	16 mm
Longitud	36 mm
d1 (m6)	16
Material	Acero de corte

### Normas

DIN	7
ISO	≈2338
BS	≈1804-2

### Info

Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados.

c (max.)	2.5
D (mm)	16
L (mm)	36
r ≈	16

**FABORY**

