

Pasador DIN 6887 Acero C45+C Sin revestimiento 10X8X63MM



Artículo No.	39220.108.063
Marca	-
UBB	950359642879
UNSPSC	31163207
EAN	8715492811486
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud	63 mm
Material	Acero
Material técnico	C45+C
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

Normas

BS	4235-1
DIN	6887
ISO	R774

Especificación técnica

b	10
Para eje $\varnothing$	30
Para eje $\varnothing \leq$	38
h (nom.)	8
h1	8.2
h2	12
L (mm)	63

Diseño técnico

