

Pasador DIN 6887 Acero C45+C Sin revestimiento 14X9X80MM



Artículo No.	39220.149.080
Marca	-
UBB	950359538507
UNSPSC	31163207
EAN	8715492811691
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud	80 mm
Material	Acero
Material técnico	C45+C
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

Normas

ISO	R774
BS	4235-1
DIN	6887

Especificación técnica

b	14
Para eje $\varnothing$	44
Para eje $\varnothing \leq$	50
h (nom.)	9
h1	9.2
h2	14
L (mm)	80

Diseño técnico

