

Pasador DIN 6887 Acero C45+C Sin revestimiento 18X11X140MM



Artículo No.	39220.191.140
Marca	-
UBB	950359540156
UNSPSC	31163207
EAN	8715492811912
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud	140 mm
Material	Acero
Material técnico	C45+C
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento

Normas

DIN	6887
ISO	R774
BS	4235-1

Especificación técnica

b	18
Para eje $\varnothing$	58
Para eje $\varnothing \leq$	65
h	11
h (nom.)	11
h1	11.2
h2	18
L (mm)	140

Diseño técnico

