

Pasador de aleta DIN 94 Acero Cincado 1X22MM



Artículo No.	39350.010.022
Marca	-
UBB	500645349563
UNSPSC	31163204
EAN	8717077081970
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	1 mm
Longitud	22 mm
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado

Normas

ISO	1234
NF	E25-774
DIN	94
NEN	182

Info

La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante. Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenítico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506. La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para $d \leq 1,2$ mm y H14 para diámetros mayores. La clase de tolerancia de la

longitud nominal (L)
es js17.

FABORY

Especificación técnica

a (max.)	1.6
b ≈	3
c (max.)	1.8
c (min.)	1.6
d (min.)	0.8
D (mm)	1
L (mm)	22
d (max.)	0.9

Diseño técnico

