



Brady Compact safe padlock 38MM SHA KD BROWN 6PC

Artículo No.	3J311871
Marca	-
UBB	500671924974
UNSPSC	46180000
EAN	
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Color	Marrón
Anchura (mm)	32
Número de material Brady	LOTO-9
Conductivo	No
Llaves incluidas	1
Temp. max. de servicio DO	120 °C
Temp. min. de servicio DO	-20 °C
Holgura del grillete (mm)	17
Diámetro del grillete (mm)	4.70
Altura del grillete (mm)	38
Anchura del grillete (mm)	26
Contenido (pcs)	6
Profundidad (mm)	16
Altura	77
Número de pinos	5
Tipo nr.	LOTO-9
Peso	366

Normas