

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M5X40



Artículo No.	45205.050.040
Marca	-
UBB	500577269086
UNSPSC	31161605
EAN	8715494294744
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	40 mm
Clase	P60
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Aluminio
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
DIN	912

Especificación técnica

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	5
L (mm)	40
P	0.8
s	4

Diseño técnico

