

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M6X50



Artículo No.	45205.060.050
Marca	-
UBB	500577269813
UNSPSC	31161605
EAN	8715494294829
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	50 mm
Clase	P60
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Aluminio
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Especificación técnica

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	50
P	1
s	5

Diseño técnico

