

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M10X40



Artículo No.	45205.100.040
Marca	-
UBB	500577270969
UNSPSC	31161605
EAN	8715494294935
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	40 mm
Clase	P60
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Aluminio
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Especificación técnica

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k (max.)	10
L (mm)	40
P	1.5
s	8

Diseño técnico

