

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio Anodizado P60 M5X30

Artículo No.	45210.050.030
Marca	-
UBB	500621779312
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510301
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	30 mm
Clase	P60
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Aluminio
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Anodizado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	30
P	0.8
s	8

Diseño técnico

